

Artikelnummer: 402345

Kurzbeschreibung: Tabletswagen, USB-Ladeeinheit, für 32 Tablets bis B 33 x T 10 x H 22 mm, Ladefläche, abschließbar, RAL 7035/RAL 7035

Langbeschreibung: Tabletswagen, USB-Ladeeinheit, für 32 Tablets bis B 33 x T 10 x H 22 mm, Ladefläche, abschließbar, Stahlblech, div. Türfarben: Dieser Tabletswagen leistet Ihnen hervorragende Dienste als mobile Ladestation für Tablets mit einer Größe von jeweils bis zu B 33 x T 10 x H 22 mm. Hierfür stehen insgesamt 32 schaumstoffgepolsterte Fächer bereit. Die Aufladung der Geräte erfolgt über eine in jedem Fach integrierte USB-Ladeeinheit. Besonders praktisch dank Verwendung des USB-Standards können auch andere USB-Geräte mit ihrem eigenen Ladekabel angeschlossen werden. Für ein Maximum an Ladesicherheit sorgt der integrierte Überspannungsschutz. Der Netzanschluss sowie der Hauptschalter sind auf der einen Seite angebracht, sodass ganz nach individuellem Bedarf ein fließender, zügiger Übergang zwischen der Ladephase der Tablets und dem Transport an ihren Einsatzort ermöglicht wird. Insbesondere im schulischen und universitären Bereich besonders vorteilhaft! Für das umgehende Abhalten von Präsentationen oder die Ablage eines Laptops kann die aus LDF-Platte bestehende und mit reinigungsfreundlicher Melaminharzbeschichtung versehene Oberfläche des Wagens zudem als Arbeitsfläche genutzt werden. Sowohl der Korpus als auch die Türen des Tablet-Ladewagens bestehen aus hochwertigem Stahlblech, wobei der Korpus farblich in Lichtgrau RAL 7035 gehalten ist. Die in der Seiten- und Rückwand befindenden Belüftungslöcher ermöglichen eine optimale Luftzirkulation im Wageninneren, welches der Kühlung der Tablets zugutekommt. Die Türen besitzen einen Öffnungswinkel von 180 Grad und sind mit integrierten Gummipuffern für ein geräuscharmes Schließen ausgestattet. Dank des Zylinderschloss-Drehgriffes mit 2-Punkt-Verriegelung wird der Inhalt des Tablet-wagens bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt, 2 passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten. Sie rollen die mobile Ladestation komfortabel zu ihrem jeweiligen Einsatzort und fixieren sie dann mithilfe der beiden Feststellbremsen. Der Anfahrerschutz an den Ecken beugt Anstoßschäden im Zuge des Standortwechsels vor. Die Außenmaße des Tablet-wagens belaufen sich auf B 730 x T 440 x H 1050 mm, sein Gesamtgewicht beträgt 91 kg. Er ist in verschiedenen Varianten hinsichtlich der Türfarbe erhältlich und wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Mobile Ladestation mit 32 schaumstoffgepolsterten Fächern für Tablets, jedes Fach mit eigener USB-Ladeeinheit. Fächer geeignet für Tablets bis zu einer Größe von B 33 x T 10 x H 22 mm. Dank Verwendung des USB-Standards können auch andere USB-Geräte mit ihrem eigenen Ladekabel angeschlossen werden. Abnehmbarer Netzanschluss und Hauptschalter auf der einen Seite angebracht, daher fließender Übergang ganz nach Bedarf zwischen Ladephase und Transport möglich. Überspannungsschutz und Sicherung. Als Präsentations- und Arbeitsfläche nutzbare Oberfläche aus LDF-Platte mit reinigungsfreundlicher Melaminharzbeschichtung. Belüftungslöcher in Seiten- und Rückwand für optimale Luftzirkulation. Rollen mit 2 Feststellbremsen. Anfahrerschutz an den Ecken. Türen mit Öffnungswinkel von 180 Grad und integrierte Gummipuffer für geräuscharmes Schließen. Zylinderschloss-Drehgriff mit 2-Punkt-Verriegelung. In verschiedenen Türfarben erhältlich. Anlieferung erfolgt bereits komplett montiert und inkl. 2 passender Schlüssel. Farbe Korpus: jeweils lichtgrau RAL 7035. Material Korpus und Türen: jeweils Stahlblech. Fachmaße: jeweils B 330 x T 10 x H 220 mm. Außenmaße Tabletswagen: B 730 x T 440 x H 1050 mm. Gewicht: 91 kg

