

## Rolltritte aus Stahl und Kunststoff

- trittsicherer Stand
- leicht verfahrbar durch 3 federgelagerte Rollen
- ohne Belastung leichter Lauf in jede Richtung, bei Belastung sicherer Stand
- Standfläche mit rutschfestem Gummibelag
- Unterteil mit Rundum-Stoßschutz

Werkstoff	Stahl	Kunststoff
Höhe [mm]	420	420
Ø außen [mm]	440	375
Gewicht [kg]	5	3
Traglast gesamt [kg]	150	150
Bestellnummer schwarz	163-879-10	163-887-10
Bestellnummer weiß	163-880-10	—
Bestellnummer rot	163-881-10	—
Bestellnummer blau	163-885-10	—
Bestellnummer gelb	163-883-10	—
Bestellnummer grau	163-884-10	163-890-10
Bestellnummer orange	163-882-10	163-889-10


**Rolltritte aus Kunststoff**

**Rolltritte aus Stahl**

## Teleskopleitern

- als Anlegeleiter gemäß EN 131 für den professionellen Einsatz
- stabile Leitern aus Aluminium
- kompakt zu transportieren
- individuell von Sprosse zu Sprosse entsprechend ausziehbar
- einfache Handhabung durch Führungs- und Gleitachsen
- hohe Sicherheit u. a. durch geriffelte Sprossen



Höhe [m]	3,3	3,8
Arbeitshöhe max. [m]	4,4	5,0
Sprossenzahl	11	13
Länge, eingeschoben [m]	0,78	1,11
Gewicht [kg]	11	15
Bestellnummer	148-094-10	178-432-10



### ZUBEHÖR

#### Sicherheitsfuß

zum Ausgleich von Bodenebenheiten, verstellbar von 0 bis 230 mm  
(1 Set = 2 Stück)



**Praktische Tragetasche**  
aus strapazierfähigem Nylon

