

Bauer bac de rétention

pour 1 fût de 200 litres, volume de rétention 203 l, hauteur x largeur x profondeur 460 x 800 x 800 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec laquage en RAL3000 rouge vif

Numéro d'article: 104814



Bauer Bac de rétention

bac de rétention





- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 1 fût de 200 litres
- volume de rétention 203 l
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 800 x 800 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec laquage en RAL3000 rouge vif
- pieds d'appui, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités








Détails techniques






type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	laqué
type de bac de rétention	bac de rétention	couleur	rouge feu // RAL3000
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
capacité	1 fût de 200 litres	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention	203 l	surface de caillebotis	galvanisé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	soubassement	pieds d'appui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au-dessou	oui
hauteur	460 mm	garde au sol	100 mm
largeur	800 mm	roulant	non
profondeur	800 mm	exécution couleur	rouge feu // RAL3000
matériau	acier	Poids	57 kg

Accessoires

522632		soutirage de fûts, pour fût 1 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 355 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522633		soutirage de fûts, pour fût 2 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 755 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522634		soutirage de fûts, pour fût 3 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 1155 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522635		soutirage de fûts, pour 1 fût de 200 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 540 x 775 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot

503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm