

## fetra chariot à plateaux

force 500 kg, avec 4 plateau(x), inclinable, plateau longueur x largeur 1250 x 610 mm, plateau(x) en treillis, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118818



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à plateaux

### force 500 kg











chariot à plateaux

- force 500 kg
- avec 4 plateau(x), inclinable
- plateau longueur x largeur 1250 x 610 mm
- plateau(x) en treillis
- plateau(x) avec rebord longitudinal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier soudée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot à plateaux	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1250 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	610 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1800 mm	conducteur d'électricité	non
alignement de niveaux	inclinable	poignée	1 pièce
nombre de plateaux	4 pièce	rabattable	non
charge	500 kg	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	treillis	surface	finition peinture époxy
force plateau	50 kg	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement plateau(x)	rebord longitudinal	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
norme européenne	non	Poids	73 kg
pneumatique	TPE		

## Accessoires

119119		tablette à accrocher pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1250 x 610 mm, en bois avec finition hêtre
119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

309745



roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal