

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

kit comprenant : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, force 100 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 80 x 30 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



Numéro d'article: 146810

BS-ROLLEN Kit de roulettes pour moyens de manutention

Kit comprenant 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

roulette pivotante

- kit comprenant : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- force 100 kg
- avec bandage plastique
- diamètre x largeur 80 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 38 x 12 mm
- espacement des trous des vis 84x64/76x56 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 34 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulettes pour moy. de manutention	palier de pivotement	roulement à billes

kit comprenant	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins	frein	double blocage
kit	oui	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	106 mm
charge	100 kg	longueur de moyeu	38 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	12 mm
Ø de roue	80 mm	largeur de roue	30 mm
matériau de jante	plastique	portée	34 mm
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	104 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	largeur de plaque	80 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	84x64/76x56 mm
cote de fixation	104x80 mm	Ø de trou de vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	Poids	2,64 kg