

porte-cycles

longueur 2600 mm, 8 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 65 mm roues larges, pour une fixation murale directe, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 500842



Porte-cycles suspendu

pour le montage mural

porte-cycles

- longueur 2600 mm
- 8 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 65 mm roues larges
- pour une fixation murale directe
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté






Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	écartement des roues	350 mm
type de supports cycles	porte-cycles	installation	mur
longueur	2600 mm	type de fixation	paroi
largeur de pneu	65 mm	matériau	acier
emplacements de réglage	8 pièce	surface de montant	galvanisé
nombre d'emplacements de réglage	8	livraison	démonté

utilisation à un côté

Poids 12,4 kg

Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
531400		panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied