

Bedrunka + Hirth éta bli

hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 100 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tiroir, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Numéro d'article: 504336



Bedrunka + Hirth Éta bli

éta bli

- hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 100 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 1 tiroir, 1/2 tablette
- à gauche 1 tiroir
- au centre 1/2 tablette
- hauteur des tiroirs 1x150 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 450 x 600 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec blocage d'extension




- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 3 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| type de meuble | table | profondeur utile du tiroir | 600 mm |
| type de table | éta bli | capacité de charge de tiroir | 100 kg |
| Exécution du bâti | 4 pieds | extension tiroir | 100 % |
| forme de châssis | piè tement 4 pieds | glissière tiroir | glissière à galets avec roulements à billes |
| hauteur | 860 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| largeur | 2000 mm | poignée | poignée barre |
| profondeur | 750 mm | champ d'inscription | bandes d'inscription |
| épaisseur de panneau | 40 mm | matériau de plaque | bois de hêtre massif |
| charge | 100 kg | surface de plaque | huilé |
| hauteur réglable | non | couleur de la plaque | hêtre |
| conducteur d'électricité | non | matériau de châssis | acier |
| équipement éta bli | 1 tiroir, 1/2 tablette | surface de châssis | finition peinture époxy |
| soubassements à gauche | 1 tiroir | surface de face avant | finition peinture époxy |
| soubassements centraux | 1/2 tablette | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre de tiroirs | 1 pièce | tablettes | 1 pièce |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x150 mm | roulant | non |
| hauteur frontale 150 mm | 1 pièce | garantie | 3 années |
| largeur utile du tiroir | 450 mm | Poids | 89 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 504381 |  | kit de séparateurs pour tiroirs pour éta bli, 6 séparateurs longitudinaux + 2 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 450 x 600 mm, hauteur frontale 150 mm |
| 504383 |  | kit de séparateurs pour tiroirs pour éta bli, 9 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 450 x 600 mm, hauteur frontale 150 mm |
| 504394 |  | tapis en caoutchouc strié pour tiroir, largeur x profondeur 450 x 600 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 195704 |  | éta u parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 218989 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piè tement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 656975 |  | container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris |
| 969584 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |