

LISTA établi

hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 800 mm, plateau de table en hêtre, force 360 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 508644



LISTA



LISTA Établi











établi

- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 800 mm
- épaisseur de panneau 40 mm
- plateau de table en hêtre
- force 360 kg
- piètement 4 pieds
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- garantie de 10 ans sur la structure

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| type de meuble | table | équipement établi | aucune |
| type de table | établi | matériau de plaque | hêtre |
| hauteur | 850 mm | couleur de la plaque | hêtre |
| largeur | 1500 mm | forme de châssis | piètement 4 pieds |
| profondeur | 800 mm | matériau de châssis | acier |
| épaisseur de panneau | 40 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| charge | 360 kg | roulant | non |
| hauteur réglable | non | garantie spéciale | 10 ans // piètement |
| conducteur d'électricité | non | Poids | 60 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 218989 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 656975 |  | container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris |
| 969584 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |