

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 50 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 80 x 26 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 524818

## BS-ROLLEN Roulette pour appareils de manutention non tachante

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 50 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 80 x 26 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur totale	105 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	40 mm

modèle	roulette fixe	trou de moyeu	12 mm
charge	50 kg	largeur de roue	26 mm
pneumatique	caoutchouc plein	portée	34 mm
Ø de roue	80 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	tôle d'acier	longueur de plaque	104 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	80 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	distance trou de vis	76x56/84x64 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	surface de jante	galvanisé
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
pare-fils	non	Poids	0,5 kg

## Accessoires

524819



roue, force 50 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 80 x 26 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés