

## Bauer plateforme de travail

exécution DE national, force 470 kg, hauteur x largeur x profondeur 2305 x 1200 x 800 mm, Du côté large avec réception, pour préhension par grue, en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 525872



## Bauer Plateforme de travail

### Côté large avec fourreaux de fourches

plateforme de travail

- exécution DE national
- force 470 kg
- hauteur x largeur x profondeur 2305 x 1200 x 800 mm
- plateforme largeur x profondeur 800 x 1200 mm
- plateforme antidérapant
- Du côté large avec réception
- Avec protection antiglissement
- avec porte-outils et toit avec chaîne à 4 brins
- pour préhension par grue
- en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune
- homologué pour 2 personnes
- certification GS et TÜV

appareil de levage	appareil de levage	Profondeur de plateforme	1200 mm
type de moyen de levage	élinguage	exécution de plateforme	antidérapant
manutention de charge	accessoire pour gerbeurs	soubassement	pieds
accessoire pour gerbeurs	plateforme de travail	possibilité d'entrée	Du côté large
Variante nationale	exécution DE	hauteur des fourreaux de fourche	135 mm
charge (max.)	470 kg	matériau	acier
hauteur	2305 mm	surface	laqué
largeur	1200 mm	couleur	orangé jaune // RAL2000
profondeur	800 mm	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
équipement manutention de charge	porte-outils et toit avec chaîne à 4 brins	équipement de sécurité engins de	protection antiglissement
grutable	pour préhension par grue	homologation	homologué pour 2 personnes
pliable	non	certification	GS // TÜV
largeur de plateforme	800 mm	Poids	170 kg

## Cela s'adapte aussi ...

141351		mallette à outils, hauteur x largeur x profondeur 140 x 445 x 315 mm, porte-outils, séparateurs, en aluminium
532375		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 275 x 620 x 300 mm, équipement : 3 tiroirs, rangement amovible pour petites pièces, en plastique en noir
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour