

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 60 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 75 x 25 mm,
moyeu avec roulement à billes,
jante en plastique, jante avec pare-
fils, fixation avec panneau, longueur
x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526460



BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 75 x 25 mm
- moyeu longueur x Ø 28 x 6 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm, Ø trou des vis 6,3 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | pare-fils | oui |
| type de roulettes | roulette pour appareils | hauteur totale | 103 mm |
| modèle | roulette pivotante | longueur de moyeu | 28 mm |
| charge | 60 kg | trou de moyeu | 6 mm |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| pneumatique | TPE | largeur de roue | 25 mm |
| Ø de roue | 75 mm | portée | 38 mm |
| matériau de jante | plastique | propriété surface de roulement | Non tachante |
| roulement | roulement à billes | longueur de plaque | 60 mm |
| élément de fixation | panneau | largeur de plaque | 60 mm |
| conducteur d'électricité | non | distance trou de vis | 48x48/38x38 mm |
| matériau de boîtier | acier | Ø de trou de vis | 6,3 mm |
| palier de pivotement | roulement à billes | surface de boîtier | galvanisé |

Accessoires

526463



roue, force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 25 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, jante avec pare-fils

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés