


# Axialbausatz EAMM-A-D60-60H

Teilenummer: 1454245

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1.250 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A D60B D60C
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform