

Feuille de données du produit



Article N°: 3291 Pupitre d'atelier

Equipements de manutention



Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur un grand côté, revêtement époxy bleu RAL 5007. Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc.. Rotatif avec hauteur réglable par piston pneumatique. Inclinaison de 0°, 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse. 2 roues avec freins.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Longueur de surface utile (mm)	510
Largeur de surface utile (mm)	410
Angle d'inclinaison (degrés)	0, 15, 30
Réglage hauteur de - à (mm)	720-1070
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	75 x 25
Poids (kg)	28
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	2
Code douanier	94032080
GTIN	4017976032917