

Feuille de données du produit



Article N°: 8201 Chariot haut

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, 1 plateau fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par plateau : 90 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Charge par plateau (kg)	90
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Longueur totale (mm)	1169
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	1552
Hauteur plateaux (mm)	269, 669, 1069, 1469
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	64
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976082011