



# Product data sheet

Art nr.: 3291 Materiaalstandaard

## Transportmiddelen



Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°, traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vergrendelbaar, met pneumatisch remsysteem. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 3290: 510 - 700 mm in hoogte verstelbaar 3291: 720 - 1070 mm in hoogte vestelbaar



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	150
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	510
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	410
<b>Kantelhoek (graad)</b>	0, 15, 30
<b>Hoogte verstelbaar van-naar (mm)</b>	720-1070
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	75 x 25
<b>Gewicht (kg)</b>	28
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	2
<b>Douanenummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976032917