



Acer Business Serie

Acer B246WLAymdprx

Beste ergonomische Eigenschaften

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigqualität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.




Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	516 x 323 mm
max. Auflösung (nativ)	1.920 x 1.200
Seitenverhältnis	16:10
Pixelabstand (PPI)	0,269 mm (94,3)
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	178°/178°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	100% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	VGA, DVI, DP, Audio Out
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Frequenz (H/V)	30-80Khz / 55-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz
On	16,50W
Sleep	0,60W
Off/Standby	0,35W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO 7.0, Energy Star 7, CE, GS, ISO 9241-307
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	557,0 x 400,0 x 550,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	221,20 mm
Nettogewicht	6,60 kg
Packmaß	62,20 x 44,50 x 19,90 cm
Bruttogewicht	8,72 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	43 St. (222,0 x 102,0 x 122,0 cm)
Containergröße (20'/40')	430 / 903

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e-Key, netztrennender Schalter
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 80%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

Bestellinformation

Modell	B246WLAymdprx
Produktlinie	Acer Business Serie
Bestellnummer	UM.FB6EE.A08
EAN	4713392815300
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel (1,8m), VGA, DVI, DP Kabel (1,5m), Audio-Kabel (1,5m) , Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2016 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.