

Broszura informacyjna

97 99 359

Tulejki kablowe z kołnierzem

50 szt.

DIN 46228-4: 2020-03

- Wielkość nominalna: 25 mm²
- Zawartość: 50 szt.
- Kolor: żółty
- Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu
- Odporność na działanie wysokich temperatur do 105°C
- Materiał: E-Cu
- Powierzchnia ocynkowana elektrolitycznie
- Minimalna grubość powłoki 3µm



Ogólna	
Nr art.	97 99 359
EAN	4003773076605
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
wymiar przewodu	25 mm ²
AWG	4
Kolor	Żółty
L1	32 mm
L2	18 mm
d1	7,3 mm
d2	11,2 mm
S1	0,2 mm
S2	0,4 mm
Ilość	50
Izolacja	PP
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych