

## Termékinformációk

# 98 20 65

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

## Csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Általános	
Cikkszám	98 20 65
EAN	4003773026419
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	105 g
Méret	262 x 35 x 32 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Pengehossz	150 mm
Szigeteletlen pengehossz	15 mm
Fogantyúhossz	112 mm
Vágóél szélesség	6,5 mm
Vágásvastagság	1,2 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk