

## SCHULTE bandenstelling



grondveld voor banden met een  $\varnothing$  van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 3500 x 1000 x 400 mm, voor banden met een  $\varnothing$  van 550 - 750 mm, vaklast 150 kg, 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



**Artikelnummer: 159138**

## SCHULTE bandenstelling

### Basisstelling

bandenstelling

- grondveld voor banden met een  $\varnothing$  van 550 - 750 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3500 x 1000 x 400 mm
- vaklast 150 kg
- 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd

## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	5 stuks
stellingtype	bandenstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	traversen
geschikt voor (branches)	automobielbranche	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3500 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	1000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	400 mm	kleur uitvoering	verzinkt
voor banden $\varnothing$	550-750 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	150 kg	gewicht	48,09 kg

## Gerelateerde Producten

159139		bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een $\varnothing$ van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 3500 x 1000 x 400 mm, voor banden met een $\varnothing$ van 550 - 750 mm, vaklast 150 kg, 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
159141		bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een $\varnothing$ van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 3500 x 1300 x 400 mm, voor banden met een $\varnothing$ van 550 - 750 mm, vaklast 150 kg, 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
159144		bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een $\varnothing$ van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 3500 x 1500 x 400 mm, voor banden met een $\varnothing$ van 550 - 750 mm, vaklast 150 kg, 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje