

VARIOfit tafelwagen

draagvermogen 250 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 203055



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tafelwagens

3 etages met houten legborden

tafelwagen









- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- met 3 houten legborden, staande beugel
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EASYSTOP en voetbescherming

- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	250 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	835 mm	uitrichting duwbeugel	hoog
breedte laadvlak	490 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	3 stuks	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal etage(s)	hout	banden	TPE
draagvermogen etage	80 kg	wiel-Ø	125 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiellager	kogellager
etage-inrichting	recht	wieluitrusting	zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming
wagen uitrusting	3 houten legborden, staande beugel	wielstand	rechthoekig
hoogte	1010 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	garantie	12 jaar
euronorm	nee	gewicht	38 kg

Gerelateerde Producten

203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203087		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

203724		wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg