

## Cascoo roulette fixe

force 300 kg, diamètre 125 mm, longueur moyeu 60 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Double roulement à billes, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243609



### roulette fixe

- force 300 kg
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	60 mm

Diamètre de roue	125 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	1,37 kg