

Krause

ladder-middendeel

STABILO® Professional

5 treden met profiel, van aluminium

Artikelnummer: 244189



ladder-middendeel




- 5 treden met profiel
- diepte trede 80 mm
- breedte 450 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- veilig in gebruik door borgbouten
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 5,2 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	staande trap	diepte	100 mm
laddertype	ladder-middendeel	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
treden aantal	5	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met profiel	certificering	TÜV getest
diepte trede	80 mm	leuning	nee
hoogte	1700 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	450 mm	veiligheidsbeugel	nee
veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten	opbergbak	nee
sport-/dwarsverbinding	gefelsd	garantie	10 jaar
belastbaar tot	150 kg	gewicht	5,2 kg

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen