

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 400 x 100 mm, naaf lengte 75 mm, banden polyurethaan in blauw, loopvlak met sleuven, naaf met wiellager, velg van plaatstaal

Artikelnummer: 510376



BS ROLLEN



## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Wiel

wiel

- draagvermogen 200 kg
- diameter x breedte 400 x 100 mm
- naaf lengte 75 mm
- banden polyurethaan in blauw, loopvlak met sleuven
- pechvrij
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	naaf lengte	75 mm
bouwmodel	wiel	wiel breedte	100 mm
draagvermogen	200 kg	loopvlak	met sleuven
banden	polyurethaan	loopvlak eigenschap	pechvrij

wiel-ø	400 mm	profieltype	groefprofiel
materiaal velg	plaatstaal	asboorgat ø	25 mm
wiellager	wiellager	kleur banden	blauw
elektrisch geleidend	nee	gewicht	3,24 kg
rem	zonder		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken