

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 60 kg, avec bandage TPE,  
diamètre x largeur 75 x 25 mm,  
moyeu avec roulement à billes,  
jante en plastique, jante avec pare-  
fils, fixation avec panneau, longueur  
x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526460



## BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 75 x 25 mm
- moyeu longueur x Ø 28 x 6 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm, Ø trou des vis 6,3 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	oui
type de roulettes	roulette pour appareils	hauteur totale	103 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	28 mm
charge	60 kg	trou de moyeu	6 mm

pneumatique	TPE	largeur de roue	25 mm
Ø de roue	75 mm	portée	38 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	Non tachante
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	60 mm
élément de fixation	panneau	largeur de plaque	60 mm
conducteur d'électricité	non	distance trou de vis	48x48/38x38 mm
matériau de boîtier	acier	Ø de trou de vis	6,3 mm
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé

## Accessoires

526463



roue, force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 25 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, jante avec pare-fils

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés