

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 450 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 526623

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 450 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	totale hoogte	245 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	450 kg	naafboorgat	20 mm
banden	elastiek	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	200 mm	lengte plaat	138 mm

materiaal velg	aluminium	breedte plaat	110 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	schroefgat-ø	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	3,56 kg
materiaal behuizing	staal		

Gerelateerde Producten

503851



Stuurwiel, draagvermogen 450 kg, met elastiek-banden, naaf met kogellager, diameter 200 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken