

Bauer

Oliedichte kiepbak

hoogte x lengte x breedte 610 x 1390 x 840 mm, inhoud 0,4 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 528106

Bauer Kiepbak

laag model

Oliedichte kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 610 x 1390 x 840 mm
- hoogte stortkant 610 mm
- inhoud 0,4 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 80 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 455 mm
- materiaaldikte 2 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw vorkslaffen

Technische details

baktype	Kiepbak	kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging
---------	---------	-------------------	----------------------------

inhoud	0,4 m ³	onderrijdbaar	ja
hoogte	610 mm	onderbouw	vorksloffen
lengte	1390 mm	hoogte vorksloffen	55 mm
breedte	840 mm	breedte vorksloffen	170 mm
draagvermogen	300 kg	afstand vorkkokers	455 mm
bouwwijze	lage bouwvorm	kraan	nee
hoogte stortkant	610 mm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	verzinkt
materiaaldikte opvangbak	2 mm	kleur uitvoering	verzinkt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	80 kg

Gerelateerde Producten

528107



wielenset, voor kiepbak, banden massief rubber, diameter 200 mm

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs