

fetra élévateur de treuils

force 500 kg, longueur de fourche 1000 mm, largeur de portée 150 - 690 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 47 x 80 mm

Numéro d'article: 985467



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY

fetra Gerbeur manuel

force 500 kg

élévateur de treuils

- force 500 kg
- longueur de fourche 1000 mm
- largeur de portée 150 - 690 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 47 x 80 mm
- hauteur de levage 1560 mm / hauteur abaissée 90 mm
- levée par tour de manivelle 40 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- hauteur x longueur x largeur 2030 x 1550 x 725 mm
- poids 146 kg
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage chariot de levage

diamètre des roulettes pivotante 150 mm

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| type de chariot de levage | élévateur de treuils | matériau galets de fourche | nylon |
| charge | 500 kg | Largeur de galet de fourche | 47 mm |
| largeur de portée | 150-690 mm | Diamètre de galets de fourche | 80 mm |
| longueur de fourche | 1000 mm | hauteur | 2030 mm |
| hauteur de levage (max.) | 1560 mm | longueur | 1550 mm |
| hauteur de levage (min.) | 90 mm | largeur | 725 mm |
| commande de levage | manuel | course par tour de manivelle | 40-22 mm |
| commande du mécanisme de rouleme | manuel | surface | finition peinture époxy |
| matériau | acier | couleur | gris anthracite // RAL7016 |
| matériau de roulettes pivotantes | polyuréthane | garantie | 2 années |
| largeur des roulettes pivotantes | 40 mm | Poids | 146 kg |