

## Kabelset volgens DIN 3060



Kabelset volgens DIN 3060 bestaande uit e/z klephaak, a/z afgebonden.

### Optie

- Langere kabel en hogere werklasten op aanvraag.

Type	Veilige werklast (kg)	Kabellengte (m)	Treksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	Kabeldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
4MM-20M-DIN3060	210	20	1770	4	1.55	2221004
5MM-15M-DIN3060	320	15	1770	5	1.75	2221005
6MM-15M-DIN3060	470	15	1770	6	2.50	2221006
7MM-10M-DIN3060	640	10	1770	7	2.30	2221007
8MM-8M-DIN3060	840	8	1770	8	2.45	2221008
10MM-10M-DIN3060	1060	10	1770	10	3.5	2221010

## Lierbandset volgens EN1492-1



Bandset volgens EN 1492-1 bestaande uit e/z klephaak, a/z afgebonden

### BELANGRIJK:

- Niet geschikt om mee te hijsen

Type	Tbv liertype	Gewicht (kg)	Artikelnummer
50mm x 4.5m	DL1100/DLB800/DL1402	0.60	2222001
50mm x 7.5m	DL1100/DL1402	0.75	2222003