

## Stirnlampe UK 3AAA LED ATEX VIZION [i]

Revolutionäres neues Konzept von UK. VIZION [i] mit ATEX-Zulassung – die perfekte Stirnlampe für professionelle Anwender. Der herausnehmbare und einzeln verwendbare Einsatz ist das besondere Highlight. Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi verwendet werden: fokussiert, diffus und Rotlicht.

Für Arbeiten an unübersichtlichen Stellen kann das Modul einzeln sowie auch als Zelt- oder Leseleuchte verwendet werden. Die Leuchtdauer ist mit 150 Stunden außergewöhnlich lang. Erreicht wird dies auch, weil die Hitze der LED an die Batterie abgeleitet und dadurch die Kapazität erhöht wird. Insbesondere bei niedrigen Temperaturen wirkt sich das positiv aus.

In zwei Stufen schaltbar und mit außergewöhnlich großem Schalter kann sie selbst mit dicken Handschuhen perfekt bedient werden. Mit einem speziellem Gummiband ausgestattet, lässt sie sich auch auf glatten Oberflächen wie z. B. Helmen bombenfest befestigen. Die gesamte Konstruktion besteht aus besten Materialien: ABS, Lexan, gummiertem Polyurethan und Edelstahl.

### Merkmale:

- weiße Hochleistungs-LED
- 100 % staub- und wasserdicht bis 10 m
- bis zu 150 Stunden konstante Helligkeit durch die spezielle Elektronik
- gummierter Ein/Aus-Schalter
- entspricht CENELEC (CE) Anforderungen

### Technische Daten:

Alkaline-Batterien 3 Duracell-Batterien  
AAA/Micro/LR03  
Leuchtstärke: 35/65 Lumen  
Brenndauer: 150 h  
Abmessung: 74 x 37 x 46 mm  
**Ex-Schutzklasse:** II 2G Ex ib IIC T4  
II 2D Ex ibD 21 T55°C



### Lieferumfang:

Stirnlampe mit 3 Duracell-Batterien AAA/Micro/LR03. Verpackt im Blister.

Best. Nr.	Artikel	Farbe	Gewicht g
219561	Vizion [i]	schwarz	110
219569	Vizion [i]	neongelb	110
241002	Batterie AAA/Micro/LR03		15
219565	Ersatzband Gummi	scharz	20



Kann als separate Einheit verwendet werden



Gummiband zur einfachen und stabilen Befestigung am Helm



**NEU**

Weitere Infos auf unserer Homepage: [www.uk-lights.com](http://www.uk-lights.com)

Drei Modi durch drehbaren Filter

