



### 3M Partikelschutzmaske,

3M Partikelmaske FF P2, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, kompatibel mit Schutzbrillen, farbcodierte Bebanderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe

|   |  |
|---|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                 | <b>8810</b>  |
| <b>Beschreibung:</b>                                | 3M Partikelschutzmaske,<br>FF P2 NR D                      |
| <b>Material:</b>                                    | Vlies  |
| <b>Farbe:</b>                                       | weiß   |
| <b>Größe:</b>                                       | universal  |
| <b>Normen:</b>                                      | Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009                        |
| <b>Verpackungs Einheiten:</b>                       | 20 Stück / 240 Stück                                       |
| <b>Verwendbarkeit:</b>                              | Einwegmaske (NR)   |
| <b>Features:</b>                                    | Dolomitstaub geprüft (D)<br>Metallnasenbügel<br>Vorgeformt |
| <b>Atemschutz Schutzstufe:</b>                      | FFP2 / P2  |
| <b>Maskengruppe:</b>                                | Partikelmaske  |
| <b>Maskentyp:</b>                                   | Halbmaske  |
| <b>Atemschutz Norm:</b>                             | EN 149:2001 + A1:2009                                      |
| <b>Einsatzlimit / Grenzwert für Partikelmasken:</b> | bis zum 10-fachen des Grenzwertes                          |