

bott

Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 231768



Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 20 mm
- Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Gestell	Stahl
Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhe	930 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Breite	1000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Stärke Platte	20 mm	fahrbar	ja
höhenverstellbar	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden, 1 Schiebebügel	Rad-Ø	125 mm
Material Platte	Multiplex	Gewicht	49,402 kg

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen