

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 100 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 125 mm, Nabe mit
Schwenklager, Naben Länge 50 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Rückenloch, Ø 13 mm

Artikelnummer: 243547



Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 100 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Naben Länge 50 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Rückenloch
Bauform	Lenkrolle	Rückenloch	13 mm
Traglast	100 kg	Material Gehäuse	Edelstahl
Bereifung	TPE	Feststeller	ohne
Rad-Ø	125 mm	Nabenlänge	50 mm
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,519 kg

