

Depot PolySafe

geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2060 x 1140 x 1050 mm, Doppel-Flügeltür, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne, Korpus in grau, Front in blau



Artikelnummer: 271572

Depot

- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- zur Lagerung unter Dach, im Freien
- für Kleingebinde
- Höhe x Breite x Tiefe 2060 x 1140 x 1050 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1500 x 975 x 910 mm
- Konstruktion aus Polyethylen
- Doppel-Flügeltür
- Sicher verschließbar mit Stangenschloss
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
- Traglast je Ebene 250 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 245 l
- Unterbau Staplertaschen
- Bauweise des Depots behördlich zugelassen
- Korpus in grau
- Front in blau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert



Möbeltyp	Schrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schranktyp	Depot	Traglast Fachboden	250 kg
Lagerort	unter Dach, im Freien	Bodenwanne	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Auffangvolumen Bodenwanne	245 l
Höhe	2060 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Breite	1140 mm	abschließbar	ja
Tiefe	1050 mm	Schließsystem	Stangenschloss
Innenhöhe	1500 mm	Material	Polyethylen
Innenbreite	975 mm	Beständigkeit	gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
Innentiefe	910 mm	Farbe Korpus	grau
Kapazität	Kleingebinde	Farbe Front	blau
Schrank Ausstattung	Stahlregal mit 3 Lagerebenen	Unterbau	Staplertaschen
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Anlieferung	fertig montiert
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	Auffangwanne	Gewicht	120 kg

Zubehör

271601



Befestigungs-Set für Gefahrstoff-Depot, aus Stahl