

## VARIOfit Paletten-Aufsatzrahmen

Wand aus Drahtgitter, einseitig offen,  
Auflast 750 kg, Für Palettenmaß  
Länge x Breite 1200 x 800 mm,  
Nutzhöhe 1600 mm, Rahmen mit  
Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 305959



VARIOfit



## VARIOfit Paletten-Gitteraufsatz

### Einseitig offen

Paletten-Aufsatzrahmen

- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Maschenweite 100 x 100 mm
- Wand aus Drahtgitter, einseitig offen
- Auflast 750 kg
- Höhe x Länge x Breite 1600 x 1200 x 800 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Nutzhöhe 1600 mm
- 3-fach stapelbar
- Rahmen mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

## Technische Details

Verpackungstyp	Paletten-Aufsatzrahmen	faltbar	nein
Höhe	1600 mm	stapelbar	ja
Nutzhöhe	1600 mm	Maschenweite	100 mm
Länge	1200 mm	Material Wand	Drahtgitter
Breite	800 mm	Wandkonstruktion	einseitig offen

Auflast	750 kg	Oberfläche	lackiert
für Palettenmaße	1200 x 800 mm	Farbe	blau // RAL5012
Material	Stahl	Gewicht	31 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

### Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau