

LISTA

Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 360 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 508645



LISTA



LISTA Werkbank











Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm
- Plattenstärke 50 mm
- Tischplatte aus Buche
- Traglast 360 kg
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie auf das Gestell

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Werkbank Ausstattung	keine
Tischtyp	Werkbank	Material Platte	Buche
Höhe	850 mm	Farbe Platte	Buche
Breite	2000 mm	Gestellform	4-Fußgestell
Tiefe	800 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	50 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	360 kg	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Garantie spezial	10 Jahre // Gestell
elektrisch leitend	nein	Gewicht	73 kg

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau