

Wandgurt Mag Mount

mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 22 m,
Pfosten Höhe 215 mm, Gurt in
gelb/schwarz, zur Befestigung mit
Magnet

Artikelnummer: 532336



Wand-Gurtsystem Mag Mount

große Distanzen schnell und einfach absperren

Wandgurt

- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- mit 1 Gurt(en)
- Gurtlänge 22 m
- Pfosten Höhe 215 mm
- Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
- Gurt in gelb/schwarz
- Gehäuse aus Aluminium
- zur Befestigung mit Magnet

Technische Details

Verkehrssicherung	Leitsystem	Gurtlänge	22 m
Leitsystem	Gurtsystem	Befestigungsart	Magnet
Leitsystemtyp	Wandgurt	Farbe Gurt	gelb/schwarz
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Material Gehäuse	Aluminium
Höhe	215 mm	Leitsystem Ausstattung	Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
Gurte Anzahl	1 Stück	Gewicht	4,5 kg

Dazu passt auch ...

148962		Sperrgitter, Höhe x Breite 1000 x 2000 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen in orange mit rot/weißen Reflexstreifen
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiß
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm
523853		Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite 400 x 160 mm, Schenkellänge 160 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß