

Edelstahl-Sperrpfosten

Form rund mit Halbhügel, Höhe x Durchmesser 900 x 61 mm, aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche, feste Ausführung, Zum Einbetonieren

Artikelnummer: 697892



Sperrpfosten

Edelstahl-Sperrpfosten

- Form rund mit Halbhügel
- Höhe x Durchmesser 900 x 61 mm
- aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche
- feste Ausführung
- Zum Einbetonieren

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Automatikkfunktion	nein
Absperrsystem	Sperrpfosten	Befestigungsart	Zum Einbetonieren
Pfostentyp	Edelstahl-Sperrpfosten	Material	Edelstahl
Form	rund	Oberfläche	geschliffen
Höhe	900 mm	Pfosten Ausführung	feste Ausführung
Durchmesser	61 mm	Ausführung	Typ 1
Kopfform	Halbhügel	Gewicht	6,47 kg
klappbar	nein		

Zubehör

698341	·	Kettenösen für Stilpoller, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
698352	·	Absperrkette für Sperrpfosten, Durchmesser 5 mm, Aus Edelstahl
698363	·	Kettenschraubverschluss für Absperrkette, Aus Edelstahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
698374	·	Fußabdeckung für Sperrpfosten, Durchmesser 61 mm, Aus Edelstahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau