

## hofs Weitspannregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2020 x 435 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 992837



## hofs Weitspannregal

### Anbauregal

Weitspannregal

- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2020 x 435 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 350 kg













- Fach Breite x Tiefe 2000 x 400 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details



|                                 |                |                                  |                                                        |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Möbeltyp                        | Regal          | Höhenverstellraster Ebene        | 25 mm                                                  |
| Regaltyp                        | Weitspannregal | Nutzung                          | beidseitig                                             |
| Regalsystem                     | Stecksystem    | Oberfläche Boden                 | verzinkt                                               |
| Regalfeld                       | Anbaufeld      | Oberfläche Ständer               | verzinkt                                               |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Regal Ausstattung                | Böden                                                  |
| Material                        | Stahl          | Ständer Ausstattung              | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten                 |
| Höhe                            | 2500 mm        | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade                                                 |
| Breite                          | 2020 mm        | Stabilität / Aussteifung / Verst | hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche |
| Tiefe                           | 435 mm         | Farbe Ausführung                 | verzinkt                                               |
| Fachlast                        | 350 kg         | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen                                  |
| Fachbreite                      | 2000 mm        | Lieferumfang                     | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast                        | 2000 kg        | Anlieferung                      | zerlegt                                                |
| Fachtiefe                       | 400 mm         | Garantie                         | 5 Jahre                                                |
| Böden / Ebenen Anzahl           | 4 Stück        | Gewicht                          | 90,35 kg                                               |
| Böden- / Ebenentyp              | Stahlboden     |                                  |                                                        |

## Zubehör

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                                                                                                                  |
| 510551 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1520 x 435 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510553 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2270 x 435 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510555 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2520 x 435 mm, Fachlast 350 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 589404 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 400 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand                                                                                                                  |
| 592599 |  | Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 400 mm, Freistehend, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                                                                                                   |
| 868419 |  | Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                                                                   |
| 870465 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 400 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm                                                                                            |
| 870625 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 400 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lochblechwand                                                                                                                  |
| 993217 |  | Fachboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                                                                               |

## Dazu passt auch ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm                                                                                                         |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen                                      |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß                                                 |