

## Eigenschappen

Basis functies	Bereik	Beste nauwkeurigheid
DC Spanning	60mV/600mV/6V/60V/600V	$\pm(0.5\%+2)$
AC Spanning	60mV/600mV/6V/60V/600V	$\pm(0.8\%+3)$
AC Stroom	600 $\mu$ A/6000 $\mu$ A/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(0.7\%+2)$
DC Stroom	600 $\mu$ A/6000 $\mu$ A/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(1\%+3)$
Weerstand	600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$ /6M $\Omega$ /60M $\Omega$	$\pm(0.8\%+2)$
Capaciteit	9,999nF/99,990nF/999,9nF/9,999 $\mu$ F/ 99,99 $\mu$ F/999,9 $\mu$ F/9,999mF/99,99mF	$\pm(4\%+5)$
Frequentie	10Hz tot 10MHz	$\pm(0.1\%+4)$
Frequentie respons AC metingen	45Hz tot 1kHz	
Duty Cycle	0.1% ~ 99.9%	
Temperatuur	-40°C ~ 1000°C -40°F ~ 1832°F	$\pm(1.2\%+3)$ $\pm(1.2\%+4)$

## Speciale functies

Automatische en handmatige bereikkeuze	✓
True-RMS	✓
Maximale display uitlezing	✓
Bandbreedte	45Hz ~ 1kHz
Voltage frequency converter	✓
Diodetest	✓
Contactloze spanningsdetectie	✓
Automatische uitschakeling	✓
Doorbelttest	✓
Low battery indicatie	✓
Datahold	✓
Relatieve meting	✓
MIN/MAX mode	✓
LCD met achtergrondverlichting	✓
Ingangsbeveiliging	600Vrms
Ingangsimpedantie DCV	1G $\Omega$
Veiligheids categorie	IEC61010 CAT III 600V



## Algemene informatie

Voeding	2 x 1.5V AA Batterijen (R6)
LCD afmetingen	58 x 36 mm
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 370 g
Product afmetingen	175 x 81 x 8.57 mm
Standaard accessoires	Meetsnoeren, batterijen, Engelstalige handleiding, temperatuurprobe
Standaard stukverpakking	Box