



HF-PERFORMER III TL5

HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 VSA's bieden maximale veelzijdigheid en voldoen aan alle noodzakelijke specificaties van commerciële klasse. Ze bieden ook de extra voordelen van techniek die streepvorming door de lamp vermindert, wat deze VSA's compatibel maakt met energiebesparende TL5 ECO-lampen. Deze VSA's maken deel uit van een compleet verlichtingssysteem met hoge efficiëntie dat jou of je klanten kan helpen te voldoen aan elke internationale of lokale energierichtlijn die hen wordt opgelegd. HF-Performer III TL5 VSA's zijn de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- of kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen, waterdicht en andere toepassingen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie		Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	
Aantal lampen	3/4 stuk/eenheid		28
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Bedrading	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		
Duur aanloopstroom	0,25 ms		
Aanloopstroom (max.)	24 A		

HF-PERFORMER III TL5

Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
-------------------------------------	---

Temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 60 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Mechanische eigenschappen en behuizing

Behuizing	L 280x40x21
-----------	-------------

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001

Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
------------	---

Productgegevens

Full EOC	871829172125300
Productnaam voor bestelling	HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
Bestelcode	72125300
Lokale code	HFP3/414TL5EIII
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	913713033966
Volledige productnaam	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8718291721260

Maatschets

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm

