


Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie

**NIEUW****Kabeldoos AK1-M25 IP65**

- Metrische invoer M25.
- Deksel voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- Ook geschikt voor snelle montage van M20 wartels met behulp van reductiering M25-M20 (art. nr. AT2520).

Artikelnr.:	AT2518
EAN:	8712259521480
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	20 x 5 st.
Beschermklasse	IP65
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Montagewijze	Universeel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	95 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesmonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.