

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Stifteinsatz RJ45, CAT6_A, 10Gigabit

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
Mindestbestellmenge	5
Katalogseite	Seite 284 (PC-2011)
GTIN	 4 046356 536660
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.2 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45 8(8)
Geschirmt	ja
Anschlussart	IDC-Anschluss technik
Anschlussquerschnitt AWG	24 ... 27 (flexibel)
Kabelabgang	gerade
Farbe	gelb
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Kontakträger	PC
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Material Kontaktoberfläche	Gold
Schutzart	IP20

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
---------	---

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Nennspannung UN	50 V
Nennstrom IN	1,75 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6A
Überspannungskategorie	I

Klassifikationen

eclass

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705

etim

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121

unspsc

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Zubehör

Knickschutztülle

RJ45-Knickschutztülle - VS-08-KS-H/GY - 1654743



RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, für Kabeldurchmesser bis 7 mm, Farbe: grau

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

Zubehör

RJ45-Knickschutztülle - VS-08-KS-H/GN - 1654756



RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, für Kabeldurchmesser bis 7 mm, Farbe: grün

Tüllengehäuse

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732



RJ45-Tüllengehäuse, IP67, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm, Farbe: grau

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671



RJ45-Tüllengehäuse, IP67, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm, Farbe: schwarz

Werkzeug

Crimpzange - VS-CT-RJ45-H - 1653265



Crimptool, Zange mit Gesenk, für RJ45-Stifteinsätze VS-08-ST-H...-RJ45 und VS-08-RJ45-10G/C

Zeichnungen

Maßzeichnung



