

**Artikelnummer:** 151779

**Kurzbeschreibung:** Werkplaatswagen BASIC, 8 schuifladen, rood

**Langbeschreibung:** Werkplaatswagen BASIC, 8 schuifladen:  
[ul]<li> Solide plaatstaalconstructie, torsievrij en zwaar belastbaar</li><li> 4 grote wielen, 2 geremde zwenkwieltjes (a<sup>~</sup> 100 mm), 2 bokwielen (a<sup>~</sup> 125 mm), opzij uitstekend voor een hoge stabiliteit</li><li> Draagvermogen per wielenset: 240 kg</li><li> Laden met volledig uittrekbare telescooprails</li><li> Draagvermogen per lade: 35 kg</li><li> De aparte vergrendeling van de laden voorkomt dat ze opengaan tijdens het verplaatsen van de kar</li><li> Werkblad van ABS-kunststof, met praktische onderverdeling voor kleine onderdelen en een rand rondom, zodat je spullen niet van de kar afvallen</li><li> Zijwanden en achterwand met vierkante gaten voor het aanbrengen van haken uit ons omvangrijke hakenassortiment</li><li> Binnenafm. laden: 442 x 350 mm</li><li> Totale afm. (hxbxd): 950 x 610 x 450 mm</li><li> Kleur: rood (RAL 3020) of blauw (RAL 5010), laden in antracietgrijs (RAL 7016), andere kleuren op aanvraag</li><li> 8 laden: 7x 80,1 mm, 1x 160 mm</li>[ul]

