

TFM610V_230V

Tischfräsmaschine

- Drehzahlbereich von 11500-24000min⁻¹ einstellbar (6 Stufen)
- einstellbare Spindelhöhe von 0-40mm (inkl. Anzeige)
- leistungsstarker Motor
- vielseitiges Serienzubehör inkludiert

Lieferumfang: Spannzangen für ø6, ø8 und ø12mm, 2 x Tischverlängerung (beide Seiten), Winkelanschlag, Aluminium-Fräsanschlag, Schiebeh Holz



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

TFM610V_230V

Tischfräsmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1500
Kabellänge	2m
Tischhöhe in mm	310
Aufstellmaß in mm	1035 x 690 x 555
Frässpindeldrehzahl in min-1	11500-24000
Tischöffnung in mm	32/47/55
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch in mm	50
Schall-Druckpegel in dB(A)	102
Nettogewicht in kg	21
Verpackungslänge in mm	670
EAN Code	9120058378010

Spannung	230V / 50Hz
Tischgröße in mm	610 x 360
Tischverlängerung in mm	210 x 360
Absauganschluss in mm	Ø 100
Spindelhub in mm	0-40
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar in mm	50
Schall-Leistungspegel in dB(A)	89
Bruttogewicht in kg	23
Verpackungsbreite in mm	535
Verpackungshöhe in mm	390

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**