



FZ014NM2

Tür, univers, rechts, Multimedia geschlossen, RAL9010, für Schrank IP44, 950x550mm

Tür, univers, rechts, Multimedia geschlossen, RAL9010, für Schrank IP44, 950x550mm
Tür als Multimediatür mit geschlossenem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss.
Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ014NM2
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Höhe installiertes Produkt | 919 mm |
| Breite installiertes Produkt | 519 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 12 mm |
| Anzahl Felder | 2 |
| Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Schutzart | IP44 |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein |
| Geschlitzt | Nein |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| RAL Farbnummer | 9010 |
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |