

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 850 x 500
mm, Etage(n) aus Holz in Buche,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203192



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

Traglast 250 kg

Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1060 x 600 mm
- Etage(n) aus Holz in Buche
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager



- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details









| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Euronorm | nein |
| Wagentyp | Etagenwagen | Etagenausrichtung | gerade |
| Ladeflächenlänge | 850 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenbreite | 500 mm | Bereifung | TPE |
| Höhe | 990 mm | Rad-Ø | 160 mm |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Radlager | Kugellager |
| Traglast | 250 kg | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Material Etage(n) | Holz | elektrisch leitend | nein |
| Farbe Etage | Buche | klappbar | nein |
| Aufbauten | keine | Radanordnung | rechteckig |
| Material | Stahl | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Länge | 1060 mm | Garantie | 12 Jahre |
| Breite | 600 mm | Gewicht | 34 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 203075 |  | Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4 |
| 203076 |  | Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4 |
| 203078 |  | Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203079 |  | 4 Abweiserrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203082 |  | Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203087 |  | Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203088 |  | Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203089 |  | Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203210 |  | Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 850 x 500 mm, aus Holz in Dekor Buche |
| 203213 |  | Kasten für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 60 x 850 x 500 mm, aus Holz |

| | | |
|--------|---|---|
| 203216 |  | Räder mit Luftbereifung, Bereifung Luft, Traglast 225 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203724 |  | Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505112 |  | Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau |