

Kurbelwinde

Zuglast 10000 kg, Bauhöhe 800 mm,
Sicherheitskurbel, mit
Stirnradgetriebe, aus Stahl mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau



Artikelnummer: 530713

Kurbelwinde

mit Sicherheitskurbel

Kurbelwinde

- Zuglast 10000 kg
- 4 mm Hub je Kurbelumdrehung
- Kurbelkraft 36 daN
- Bauhöhe 800 mm
- Hub 300 mm
- Sicherheitskurbel
- mit Stirnradgetriebe
- Klaue fest
- selbsthemmend
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau
- Gewicht 42 kg

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Getriebetyp	Stirnradgetriebe
Hebezeugtyp	Winde	Hub	300 mm
Windentyp	Kurbelwinde	Klaue	fest
Zuglast	10000 kg	Material	Stahl
Bauhöhe	800 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet

Hub je Kurbelumdrehung	4 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Kurbelkraft	36 daN	Gewicht	42 kg
Kurbeltyp	Sicherheitskurbel		

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm