



HOCHLEISTUNGS-CREE-LED
KOPF - UND TASCHENLAMPEN





PRODUKTMERKMALE:
Mit Gürtelclip




PRODUKTMERKMALE:
Stirnlampe zum Abwinkeln





**PRODUKTMERKMALE: Mühelose
Einhand Bedienung**



**PRODUKTMERKMALE:
Plan-Konvex-Linse**


C.K LED KOPFLAMPE 200 LUMEN

**HOCHLEISTUNGSFÄHIG UND ROBUST,
VON WIRKLICH ERSTAUNLICHER
PROFESSIONELLER QUALITÄT.**

SPEZIFIKATION:

- LEUCHTKRAFT VON 200 Lumen Cree XM-L T6 LED
- 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x7)
- Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- Schlagfester Lampenkörper aus Aluminium
- Einstellbare Schwenk-Stirnlampe bis 90°
- Abnehmbare Stirnlampe & Batteriebehälter
- Wasser- und Schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 5 Std., gedimmt - 12 Std.


200 LUMEN



Artike Nr.T9620

SPOT: STREULICHT	MAX. REICHWEITE	WETTERFESTIGKEIT	SCHLAGFEST	STROMVERSORGUNG	BATTERIE-LEBENSDAUER im Dauerbetrieb
X1: X7	250M	IP64	1M	4 x AA (nicht enthalten)	BIS ZU 12 STUNDEN

120 LUMEN



C.K LED KOPFLAMPE 120 LUMEN

KOMPAKT UND LEICHT - FÜR JEDE KOPFUMFANG.

SPEZIFIKATION:

- LEUCHTKRAFT VON 120 Lumen Cree XR-E Q3 LED
- 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x7)
- Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- Schlagfester Lampenkörper aus Aluminium
- Einstellbare Schwenk-Stirnlampe bis 90°
- Abnehmbare Stirnlampe & Batteriebehälter
- Wasser- und Schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 5 Std., gedimmt - 13 Std.

Artike Nr.T9610

SPOT: STREULICHT	MAX. REICHWEITE	WETTERFESTIGKEIT	SCHLAGFEST	STROMVERSORGUNG	BATTERIE-LEBENSDAUER im Dauerbetrieb
X1: X7	200M	IP64	1M	3 x AAA (nicht enthalten)	BIS ZU 13 STUNDEN


C.K TASCHENLAMPE 150 LUMEN

LEUCHTWEITE BIS ZU 250 M MIT EINEM WEITREICHENDEN STREUKEGEL X30.

SPEZIFIKATION:

- SLEUCHTKRAFT VON 200 Lumen Cree XR-E Q5 LED
- 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung
- Spot (x1) bis Streulicht (x30)
- Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- Robuster hochwertiger Lampenkörper aus Aluminium
- Einstellbare Schwenk-Stirnlampe bis 90°
- Abnehmbare Stirnlampe & Batteriepackung
- Wasser- und Schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb:
Höchststufe - 5 Std., gedimmt - 14 Std.
- Maße: 133 x 40mm

150 LUMEN



Artike Nr. T9520

SPOT: STREULICHT	MAX. REICHWEITE	WETTERFESTIGKEIT	SCHLAGFEST	STROMVERSORGUNG	BATTERIE-LEBENSDAUER im Dauerbetrieb
X1: X30	250M	IP64	1M	3 x AAA (nicht enthalten)	BIS ZU 14 STUNDEN


C.K TASCHENLAMPE 120 LUMEN

ABENDLICHT-MODUS FÜR NAHEZU BLENDFREIE VERWENDUNG IM NAHBERICH.

SPEZIFIKATION:

- LEUCHTKRAFT VON 200 Lumen Cree XR-E Q5 LED
- 3 Leuchtmodi: hoch, gedimmt, blinkend
- Schnelle, mühelose Einhand-Bedienung - Spot (x1) bis Streulicht (x10)
- Lichtintensive, leistungsstarke Plan-Konvex-Linse
- Robuster hochwertiger Lampenkörper aus Aluminium
- Einstellbare Schwenk-Stirnlampe bis 90°
- Abnehmbare Stirnlampe & Batteriepackung
- Wasser- und Schmutzabweisend, getestet gemäß IP64
- Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb: Höchststufe - 6 Std.,
gedimmt - 16 Std.
- Maße: 107 x 30mm

120 LUMEN



Artike Nr. T9510

SPOT: STREULICHT	MAX. REICHWEITE	WETTERFESTIGKEIT	SCHLAGFEST	STROMVERSORGUNG	BATTERIE-LEBENSDAUER im Dauerbetrieb
X1: X10	150M	IP64	1M	3 x AAA (nicht enthalten)	BIS ZU 16 STUNDEN



KONKURRENZLOSES PREIS - LEISTUNGSVERHÄLTNIS

“ GROSSARTIGE PRODUKTE,
TOLLE PREISE UND EINE MARKE,
IN DIE MEINE KUNDEN
VERTRAUEN ”

Filialeiter für Elektro-Großhandel



T9620



T9610



T9520



T9510

ZÖGERN SIE NICHT! BESTELLEN SIE JETZT!

T: +49 (0) 202.89030 F: +49 (0) 202.890322 E: info@cki.de.com w: carlkammerling.com