




## Produktinformation GDM 3011 grau/grey

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GDM 3011 grau/grey

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256261-256266-256270-276215-24311-34892/de/conf/ui/istate>

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Name</b>                      | GDM 3011 grau/grey   |
|                                  |   |
|                                  | Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35  |
| <b>Lieferinformationen</b>       |  |
| Lieferstatus                     | bestellbar   |
| <b>Produktbeschreibung</b>       |  |
| Beschreibung                     | Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35  |
| Typ                              | GDM 3011 grau/grey   |
| Bestell-Nr.                      | 931 952-106  |
| weitere Standardvarianten        | Gehäusefarbe schwarz, Bestell-Nr. 931 952-100  |
| Polzahl                          | 3 + PE   |
| Leitungsverschraubung            | PG 11  |
| Leitungsquerschnitt              | max. 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Norm                             | DIN EN 175 301-803-A   |
| Gehäusefarbe                     | grau   |
| Bauform                          | A  |
| <b>Technische Daten</b>          |  |
| Stiftabmessung                   | 6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm   |
| Bemessungsspannung               | AC/DC 250 V  |
| Bemessungsstrom                  | 16 A   |
| Durchgangswiderstand             | <= 4 mOhm  |
| Anschlußart                      | schrauben  |
| Anschließbare Leitungen          | 6 mm bis 9 mm Durchmesser  |
| Gehäusebefestigung               | Zentralschraube  |
| <b>Werkstoff</b>                 |  |
| Kontaktflächenmaterial           | Sn   |
| Kontaktträgermaterial            | PA   |
| Gehäusematerial                  | PA   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>      |  |
| Schutzgrad (IEC 60529)           | IP 65 (Dichtung notwendig)   |
| Verschmutzungsgrad               | 3  |
| Temperaturbereich                | -40 °C bis +125 °C   |
| <b>Brennbarkeitsklassen</b>      |  |
| Gehäuse                          | 94 HB  |
| Kontaktträger                    | 94 HB  |
| <b>Zulassungen</b>               |  |
| VDE                              | VDE  |
| SEV                              | SEV  |
| CSA                              | CSA  |
| <b>Verpackungseinheit</b>        |  |
| Verpackungseinheit               | 200 Stück  |
| <b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b> |  |
| Zubehör gesondert zu bestellen   | (NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001 |


Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GDM 3011

grau/grey

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256261-256266-256270-276215-24311-34892/de/conf/ulistate>

**Bilder**

**Zeichnung**



**Belden Deutschland GmbH**

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.