



## Leuchtenklemmen, Blockklemmen

### LK 980/ 3 - 3-polige Leuchtenklemme

<b>Zulassung</b> Klick für Approbation (PDF)				
<b>Nennquerschnitt</b>	<b>mm<sup>2</sup></b>	2,5	2,5	20-14 AWG 16 amp.
<b>Nennspannung</b>	<b>V</b>	450	450	600

### Technische Angaben

<b>Anschluss</b>	extern 2 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> eindrätig, 2 x 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> mehrdrätig, 2 x 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> feindrätig verschweißt lösbar mit Lösetaste intern 1 x 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> und 1 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> eindrätig, 1 x 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> und 1 x 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> mehrdrätig Kondensator 1 x 0,5 - 0,75 mm <sup>2</sup> eindrätig
<b>Befestigung</b>	mit Schraube oder Niete Ø 2,9 - 3,0 mm zum Lochbild hier klicken
<b>Isolierteil</b>	Polyamid 6.6, weiß Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C Glühdrahttest nach EN 60598: 960°C
<b>Kontaktteil</b>	Kupfer, Stahl und Federstahl, oberflächengeschützt
<b>Nennstrom</b>	nach EN 60598: 16 A bei T 110 °C nach EN 60998: 24 A bei T 110 °C
<b>Abisolierlänge</b>	8 mm (0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup> ), 9 mm (1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> ), 9 mm (Kondensator)

### Auf Anfrage

andere Bedruckungen, andere Polyamide (insbesondere Glow-Wire nach EN 60335-1), Lösewerkzeug; weitere Produktvarianten hier

### Varianten

<b>LK 980/ 2</b>	2-polige Leuchtenklemme
<b>LK 980/ 4</b>	4-polige Leuchtenklemme
<b>LK 980/ 5</b>	5-polige Leuchtenklemme
<b>LK 980 RZ/ 2</b>	2-polige Leuchtenklemme mit Rastzapfen
<b>LK 980 RZ/ 3</b>	3-polige Leuchtenklemme mit Rastzapfen
<b>LK 980 RZ/ 4</b>	4-polige Leuchtenklemme mit Rastzapfen
<b>LK 980 RZ/ 5</b>	5-polige Leuchtenklemme mit Rastzapfen
<b>930-00</b>	1- bis 12-polige Blockklemme ohne Lösetaste
<b>930-02</b>	1- bis 12-polige Blockklemme mit 2 Lösetasten

### Zubehör

<b>ZEL 900</b>	Kabelklemme zur Zugentlastung für Leuchtenklemmen
----------------	---

### Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
<b>mit Bedruckung N PE L</b>			
ohne PE-Anschluss	LK 980-01/ 3 B	041013	500 >☞
mit PE-Anschluss zum Schrauben	LK 980-01/ 3 SK B	041213	500 >☞
mit PE-Anschlussbügel	LK 980-01/ 3 ST B	041313	500 >☞
mit abgewinkeltem PE-Kontakt	LK 980-01/ 3 STW B	041413	500 >☞

**ohne Bedruckung**

---

ohne PE-Anschluss	LK 980-01/ 3	040013	500	>☒
-------------------	--------------	--------	-----	----

---